



## Stellfüße

**Stahl (ST)**  
 verzinkt, blau chromatiert  
 Fußteller Stahlblech St 12.03  
 Schraube Festigkeitsklasse 5.8  
 Sechskantmutter ISO 4032  
 Befestigungsschraube eingeklebt  
 Gummi-Auflage NBR (PERBUNAN)  
 80 - 85 Shore, schwarz

**NIROSTA (NI)**  
 Fußteller 1.4301 matt gestrahlt  
 Schraube 1.4305  
 Sechskantmutter ISO 4032  
 1.4301  
 Befestigungsschraube  
 NIROSTA eingeklebt  
 Gummi-Auflage NBR (PERBUNAN)  
 80 - 85 Shore, schwarz

- Form A: ohne Mutter, ohne Gummi-Auflage
- Form B: mit Mutter, ohne Gummi-Auflage
- Form AG: ohne Mutter, mit Gummi-Auflage
- Form BG: mit Mutter, mit Gummi-Auflage

**Nr. 05 160**

### Bestellbeispiel

05160.080-M16-100-A-ST

d 1      80  
 d 2      M 16  
 l 1      100  
 Form    A  
 Material ST

### Bestellbeispiel

05160.100-M20-125-A-NI

d 1      100  
 d 2      M 20  
 l 1      125  
 Form    A  
 Material NI



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> ≈	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	sw <sub>1</sub>	sw <sub>2</sub>	Statische Belastbarkeit (N) (Hinweis beachten)						
										Stahl ohne Gummi-Auflage	Stahl mit Gummi-Auflage	NIROSTA ohne Gummi-Auflage	NIROSTA mit Gummi-Auflage			
50	M 16	75	100	125	150	29	25,5	14,5	11	3,5	8	12	14000	18000	26000	30000
60	M 16	75	100	125	150	30	26	16	12	4	8	12	12000	15000	25000	28000
80	M 16	75	100	125	150	32	27	18	13	5	8	12	11000	13000	16000	19000
80	M 20	75	100	125	150	33	28	18	13	5	10	15	11000	13000	16000	19000
80	M 24	100	125	150	-	36	31	18	13	5	12	19	11000	13000	16000	19000
100	M 16	75	100	125	150	34	28	20	14	6	8	12	7000	11000	15000	18000
100	M 20	75	100	125	150	35	29	20	14	6	10	15	7000	11000	15000	18000
100	M 24	100	125	150	-	38	32	20	14	6	12	19	7000	11000	15000	18000



Stellfüße LE 05160 zeichnen sich durch die massive Gummi-Auflage (Formen AG, BG) aus, die unverrückbar in den Blechteller eingebettet und zusätzlich durch die Befestigungsschraube gehalten wird. Die Ausführungen ohne Gummi-Auflage (Formen A, B) sind sehr preisgünstige Varianten für untergeordnete Anforderungen.

Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.

Die statische Belastbarkeit ist begrenzt durch die Verformung des Blechtellers (Blechstärke 3 mm).

Die in der Tabelle angegebenen Werte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine Last senkrecht zum Teller aufgebracht wurde. Bei den in der Tabelle angegebenen Werte kann es nach der Entlastung bereits zu geringfügigen Verformungen des Blechtellers kommen.

NIROSTA-Hygiene Füße auf Anfrage lieferbar.