


Anwendungsbeispiel



m	h <sub>1</sub>	a	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>2</sub> ≈	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	Länge l	für Schnellspanner			
											GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4	GN 820 GN 820.1 GN 820.2 GN 820.3 GN 820.4	GN 860	GN 842
85	16	25	11,5	15	6,2	M 6	5,7	12	37	100	130	130	125	70
100	18	30	14	18	8,2	M 8	6,3	15,5	43	120	230	230	200	360

## Ausführung

- Stahl verzinkt, blau passiviert
- RoHS

3

ST

## Hinweis

Spannarmverbreiterungen GN 801.1 werden zusammen mit Schnellspannern mit „offenem Spannarm“ eingesetzt, wenn gleichzeitig an zwei Stellen z. B. mit Andrückschrauben parallel gespannt werden soll. Dazu werden diese auf dem Spannarm montiert und entlang des Langlochs in der gewünschten Position fixiert.

Die seitliche Position der Spannschrauben ist ebenfalls über Länglöcher wählbar. Eine symmetrische Anordnung / Einstellung begünstigt ein ausgeglichenes Spannergebnis.

Alle Teile werden unmontiert im Set geliefert. Im Lieferumfang sind vier Flankenscheiben zur Befestigung der Andrückschraube enthalten.

siehe auch...

- Spannarmverlängerungen GN 809.1 → Seite 62
- Andrückschrauben GN 804 → Hauptkatalog Seite 739
- Andrückschrauben GN 807 → Hauptkatalog Seite 740

Bestellbeispiel

GN801.1-85-16-ST

1	m
2	h <sub>1</sub>
3	Werkstoff